


RotoMix™

Rotációs kapszulakeverő készülék

Rotációs kapszulakeverő készülék centrifugálási lehetőséggel


Előnyök

- homogén keverés a rotációs keverési elvnek köszönhetően
- a centrifugálás eredményeként gyakorlatilag buborékmentes az anyag
- a CapMixhez képest átlagosan 30%-kal rövidebb keverési idők
- a kapszulák könnyen behelyezhetők a készülékbe
- programozott és szabadon választható keverési idők
- csendes működés
- a centrifuga tetszés szerint kikapcsolható
- amalgámhoz nem szükséges a centrifugálás



Légzárványképződés hagyományos keverőkészülékkel RotoMix keverési idő 8 mp + 3 mp centrifuga

(keverési idő 10 mp)
Forrás: O. Schäfer, R. Richter, E. Winter, J. Dent. Res. 77 (Special Issue) Abstract #1527 (1998)




Elipar™ FreeLight

LED bázisú fotopolimerizációs készülék

A fotopolimerizáció szabadsága

Előnyök

- innovatív LED technológia
- vezetékmentes
- hatékony polimerizáció
- minimális hőképződés
- zajmentes működés
- ergonómikus design



Az Elipar FreeLight és egy halogén készülék (Elipar TriLight) emissziós spektrumának viszonya a kamferkinon fotoiniciátor fényelnyelési görbéjéhez viszonyítva. A 490 nm-es hullámhosszú fény a legjobb a polimerizációhoz

Forrás: 3M ESPE AG belső adatok